



Muela abrasiva a láminas V4 Purple Power, (CER), plato de chapa de acero, oblicuo para acero y acero inoxidable, Ø 125 mm, Granulación: 36



Datos de pedido

Número de pedido	565450 36
GTIN	4027497009329
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una **alta densidad del recubrimiento** y un robusto plato de chapa de acero para una presión de aplicación elevada. Grano de cerámica autoafilable (CER) sobre base de poliéster para la **máxima capacidad abrasiva** y resistencia.

Aplicación:

Para usos de rectificado duros y rugosos en superficies y cantos.

Norma:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

Descripción de la forma: oblicuo

Ø de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	36

Descripción de la forma	oblicuo
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		