

**Extractor de tornillos con filo doble y punta fija del cabezal móvil., Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	082861 1
GTIN	4049002020872
Clase de artículo	04D

Descripción**Ejecución:**

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Apto para rosca derecha e izquierda.

Idóneo para :

Acero templado. Apto para rosca derecha e izquierda.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

Ø del taladro previo: 3,2 mm

Adecuado para tornillos/pernos: M5 – M6

adecuado para: acero templado

Descripción técnica

Ø del taladro previo	3,2 mm
Tipo	1
Adecuado para tornillos/pernos	M5 – M6
adecuado para	acero templado
Tipo de producto	Extractor de tornillos

