



Fresa de moletear ECO derecha, Tamaño del mango: 16 mm



Datos de pedido

Número de pedido	290238 16
GTIN	4030741290459
Clase de artículo	29I

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

para el perfil de la moleta: RGE30° 2xAA

para Ø de moleta d_1 : 15 mm

para ancho de moleta b : 4 mm

para Ø de perforación de moleta d_2 : 8 mm

Intervalo de trabajo: 3 - 50 mm

Casquillo MD, disco de protección, tornillo: 299920 4

Descripción técnica

Anchura del mango	16 mm
Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
para ancho de moleta b	4 mm
Altura del mango	16 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 4

para \varnothing de perforación de moleta d_2	8 mm
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR15°
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado