

**Disco de corte SGP STEEL EXTRA ESTRECHA, Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563440 115
GTIN	4007220103890
Clase de artículo	55T

Descripción**Ejecución:**

Disco de corte de alto rendimiento extra estrecho para realizar cortes rápidos, sin rebabas con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte. Muy resistente, máximo rendimiento de corte y durabilidad extraordinaria.

Especificación:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Descripción técnica

Descripción de la forma	recto
Ø de muela	115 mm
Anchura del disco de corte	1 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Para grosor de material	3 - 5 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados

Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		