

**Garant****Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de mango / placa:  
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso. Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SCLCR/L 2020X09

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 25 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 27 mm

Longitud total L: 86 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 28

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 28
Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020X09
Longitud total L	86 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15