

Garant
Cabezal de corte, izquierda, Tamaño de mango / placa: 25/16mm

Datos de pedido

Número de pedido	261305 25/16
GTIN	4045197945266
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SVJCR/L 2525X16

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1604..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 40 mm

Longitud total L: 111,5 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 28

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Tamaño de placa	16 mm
Tamaño del mango	25 mm

Calzo	259033 5
Longitud total L	111,5 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2525X16
Anchura de función L ₄	32 mm
Tornillo para calzo	269013 1
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15