

Garant

Cono de contracción térmica con 4 canales de refrigeración, niquelados, SK 40 corto, Ø de sujeción D1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	302237 16
GTIN	4045197945471
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Acero termoestable.
- Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Con RFID/perforación Ballufchip.

Versión Premium: versión niquelada con 4 **canales de refrigeración con cerradura**. Regulación de longitud de la herramienta incorporada (recorrido de ajuste 10 mm).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Suministro:

4 tornillos para toberas de M3.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600–308800, llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.º 302410 – 302419. Aparatos de contracción, accesorios n.º 354210 – 354450, juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	16 mm
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Ø exterior D	34 mm

Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica