

Garant**Llave estrella de carraca cuádruple "4 en 1", Tipo: 8-13****Datos de pedido**

Número de pedido	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ø máximo de anillo D1	20,2 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave ₂	10 mm
Altura máxima del anillo h ₂	16,8 mm
Ø máximo de anillo D2	24,8 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de llave ₄	13 mm
Anchura de llave ₃	12 mm
Altura máxima del anillo h ₁	13,8 mm
Anchura de llave ₁	8 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave