



Sierra de sable con batería, Tipo: M18FHZ



Datos de pedido

Número de pedido	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable con batería Milwaukee para trabajar en lugares de difícil acceso.

- **Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.**
- **Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.**

Con **potente motor POWERSTATE™** sin escobillas.

- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección digital contra sobrecargas para una mayor potencia.**
- **Batería REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales para una larga vida útil.**
- **Longitud de carrera de 22 mm y 3000 rpm para el máximo control.**
- **Placa guía de sierra inclinable, permite optimizar la posición de corte.**

Suministro:

Incluye maleta de transporte HD Box, 2 baterías de 18 V, cargador rápido y hoja de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Embalaje	Maleta de transporte

Quality Dress	M18FHZ-502X
Número de carreras	0 - 3000 min ⁻¹
Peso	2,6 kg
Particularidad	FIXTEC, luz LED
Capacidad de la batería	5 Ah
Vibraciones máximas según EN	9,9 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Longitud de carrera	22 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
lones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18