



Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0, Tipo: M18VC2-0



Datos de pedido

Número de pedido	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Aspirador en mojado / seco portátil y de alta potencia de 18 V.

- **80 mbar de presión negativa.**
- **Duración de hasta 30 minutos con una carga de batería (9,0 Ah).**
- **Función de soplado integrada.**
- **El filtro EPA retiene el 99,97 % de todas las partículas de polvo.**
- **Volumen de depósito sólido / líquido: 9,8 / 7,5 l.**
- **Caudal de aire 1300 l/min**

Suministro:

Sin batería ni cargador.

Incluye filtro, manguera de aspiración, boquilla para suciedad grosera y boquilla para juntas.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º073816, n.º073827 y n.º073840.

Descripción técnica

Volumen de depósito	7,5 l
Quality Dress	M18VC2-0

Caudal	1300 l/min
Tensión de batería	18 V
Longitud tubo flexible de aspiración	0,47 m
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	5,3 kg
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC
Cargador de batería Tipo M1418C6	073840 M1418C6