

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
16/07mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	19,5 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de la cabeza $L_1$	36 mm
Anchura de cuello $L_4$	12,9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Código ISO Soporte	A16M SV95CR/L07
Desplazamiento central $L_3$	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	150 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200