

Garant
CNMM 160624, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMM 160624 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 10 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SR
Clase	HB7010-1
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	2 - 10 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,

Material de corte	MD
Radio angular	2,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160624
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado