

Garant
SCMT 120404, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 120404 HB7020 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Clase	HB7020
Material de corte	MD

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado