

**Garant**
**SCMT 120408, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Clase de artículo	21G

### Descripción

SCMT 120408 HB7010-1 Radio angular: 0,8 mm  
 Clase: HB7010-1  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 500 m/min

### Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Material de corte	MD
Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,8 mm

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado