

**Garant****WNMG 060408 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Clase de artículo	21G

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7020
Material de corte	MD
Rompevirutas	WSS
Avance $f$	0,15 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado