

Garant**TNMG 160408 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	WSM
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Avance f	0,25 - 0,45 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HB7020
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado