



Máquina de corona hueca compacta, ID del fabricante: 72721561



Datos de pedido

Número de pedido	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladradora de corona hueca magnética compacta de 1 marcha, extremadamente pequeña y ligera, con engranaje angular y dimensiones mínimas para el uso en espacios restringidos en el taller y la obra.

- **Motor fijo para trabajos en espacios reducidos.**
- **Manejo en ambos lados en poco espacio con carraca.**
- **Aplicación fácil de la máquina gracias a su peso de 7,5 kg.**
- **Lubricación refrigeración interna mediante bomba manual.**
- **Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.**
- **Sensor de inclinación.**
- **Ajuste electrónico del número de revoluciones.**
- **Memoria de velocidad "Memory Function".**

Suministro:

Incluye 1 carraca 3/8 pulgada, 1 prolongación para llave de vaso 3/8 pulgada, bomba de refrigerante, correa de trincar, gancho de virutas, pasador de centrado, protección contra el contacto, mango adicional, 2 llaves con hexágono interior 5 y 8 mm, 2 llaves con hexágono interior con mango en forma de T 5 y 8 mm, maleta.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: KBC 35

Consumo de potencia: 1100 W

Velocidad de giro máxima: 130 - 520 min⁻¹

Portaherramientas dimensiones: 3/4" Weldon

Ø máximo de taladrado de roscas en acero: M12

Ø máximo de taladrado espiral en acero: 16 mm

Descripción técnica

Quality Dress	KBC 35
Consumo de potencia	1100 W
Velocidad de giro máxima	130 - 520 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M12 mm
Peso	7,5 kg
Altura	169 mm
Ø máximo de avellanado	32 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Longitud pie magnético	175 mm
Carrera de trabajo	46 mm
Portaherramientas dimensiones	3/4 pulgada Weldon
Anchura pie magnético	80 mm
Profundidad taladro	Taladradora de corona hueca en acero máx. 35 mm mm
Embalaje	Maleta de transporte