

Garant
WNMG 060408 Wiper, Clase: HB7020

Datos de pedido

Número de pedido	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	MD
Rompevirutas	WSM
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7020
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Número de cambios/cortes	6

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado