

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Clase de artículo	21G

**Descripción técnica**

Clase	HB7020
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,3 - 0,45 mm/rev,
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Rompevirutas	WSM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado