


Garant**CCMT 120404 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7020
Rompevirutas	WSM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado