

Garant**CCMT 09T304 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1 mm
Rompevirutas	WSS
Material de corte	MD
Clase	HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,15 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado