

**Garant****DNMG 150404, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150404 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SS
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P

Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado