

Garant
DNMG 150404, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150404 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min

Rompevirutas	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a _p	0,5 - 5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado