

Garant
DNMG 150408, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150408 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SG

 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Condición de corte	continuo
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Rompevirutas	SG

Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado