

Garant
DNMG 150408, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150408 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado