

Garant**DNMG 150412, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150412 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SG

Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mmAvance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Rompevirutas	SG

Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	1,2 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado