

Garant
DNMG 150412, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150412 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 260 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SG
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	P
Clase	HB7035-1

Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado