



Fresa con mango Dentado INOX – basto, MD, Tipo: F1225



Datos de pedido

Número de pedido	547250 F1225
GTIN	4045197973986
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

La **innovadora forma geométrica del diente** permite **una potencia de arranque de viruta muy elevada** al mismo tiempo que una **marcha suave y una buena capacidad de guiado**. Formación de virutas y resultados de la superficie óptimos, reducido aporte de calor en el material (sin colores de revenido). Ø del mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **aceros austeníticos, inoxidable y resistentes al ácido**, aleaciones de titanio blandas y metales no férricos.

Descripción técnica

Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	INOX
Longitud total	70 mm
Descripción de la forma	Arco en redonda
Ø del cabezal	12,7 mm
Grado de finura de dentado	basto
Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado INOX
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		