

Garant**Cinta métrica enrollable, Longitud: 2m****Datos de pedido**

Número de pedido	461900 2
GTIN	4045197949257
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta.

Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de **Haptoprene de dos componentes**.

Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave.

El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca.

Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa.

Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Graduación mm

Descripción técnica

Carcasa altura	59 mm
Longitud de cinta	2 m

Anchura de cinta	13 mm
Carcasa longitud	62 mm
Carcasa anchura	26 mm
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 2 m	026240 2
---	----------