

BMI**Cinta métrica enrollable, Longitud de cinta: 10m****Datos de pedido**

Número de pedido	462120 10
GTIN	4007368114925
Clase de artículo	46M

Descripción**Ejecución:**

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.** Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Descripción técnica

Carcasa altura	77 mm
Carcasa longitud	78 mm
Carcasa anchura	32 mm
Anchura de cinta	19 mm
Norma	EG II

Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10 m	026240 10
--	-----------