

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	268464 11
GTIN	4045197975218
Clase de artículo	21X

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

Ø nominal D	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 32
Longitud útil L ₁	16,5 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,27 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0602..
Ø de mango D _s	16 mm
Longitud total L	100 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500