

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 18mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268464 18 |
| GTIN | 4045197975225 |
| Clase de artículo | 21X |

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Ø nominal D | 18 mm |
| Ø de taladro tolerancia D | 0 / +0,33 mm |
| Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 | WCHX 0903.. |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 34 |
| Longitud útil L ₁ | 27 mm |
| Ø de mango D _s | 25 mm |
| Longitud total L | 135 mm |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500