

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 26mm**

Datos de pedido

Número de pedido	268464 26
GTIN	4045197975232
Clase de artículo	21X

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	39 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 1305..
Ø de mango D _s	32 mm
Ø nominal D	26 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,33 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 36
Longitud total L	180 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659906 1600

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25

674248 TX25

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659957 1600