KOMET.

TOHX 090202 izquierda, W30, Clase: K10



Datos de pedido

Número de pedido	268882 K10
GTIN	4047109061712
Clase de artículo	24T

Descripción

TOHX 090202 izquierda K10 Clase: K10 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 200 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 300 - 500 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	200 m/min
Aplicación secundaria	N
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a _p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	K
Clase	K10
Velocidad de corte v _c aplicación secundaria	300 - 500 m/min
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	TOHX 090202 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	20 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado