

Garant**APMT 060202 FR, HU7810, Tipo: ALU**

Datos de pedido

Número de pedido	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$.

Radio angular: 0,2 mm

Avance f_z por diente: 0,1 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 060202 FR
Clase	HU7810
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		