


TOHX 06T103 neutro, W30, Clase: BK8425

Datos de pedido

Número de pedido	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Clase de artículo	24T

Descripción

TOHX 06T103 neutro BK8425 Clase: BK8425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 260 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 160 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,3 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 260 m/min
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 160 m/min
Clase	BK8425
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,

Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TOHX 06T103 N
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	0 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado