


**TOHX 140305 izquierda, W30, Clase: K10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268885 K10
GTIN	4047109062979
Clase de artículo	24T

**Descripción**

TOHX 140305 izquierda K10 Clase: K10  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 200 m/min  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 300 - 500 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	200 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	300 - 500 m/min
Material de corte	MD
Aplicación secundaria	N
Aplicación principal	K
Clase	K10
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	TOHX 140305 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	20 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado