


**DOHT 070202 derecha, W60, Clase: K10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268855 K10
GTIN	4047109064577
Clase de artículo	24T

**Descripción**

DOHT 070202 derecha K10 Clase: K10

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 200 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 300 - 500 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	200 m/min
Aplicación principal	K
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	300 - 500 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación secundaria	N
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Clase	K10

Código ISO plaquita de corte	DOHT 070202 R
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	W60
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado