



**WOHX 10T304 izquierda, W00, Clase: P25M**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Clase de artículo	24T

**Descripción**

WOHX 10T304 izquierda P25M Clase: P25M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Clase	P25M
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 300 m/min
Aplicación secundaria	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	WOHX 10T304 L
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado