


WOHX 08T302 izquierda, W00, Clase: K10

Datos de pedido

Número de pedido	268920 K10
GTIN	4047109056268
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 08T302 izquierda K10 Clase: K10

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 200 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 300 - 500 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	300 - 500 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Aplicación secundaria	N
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	K

Velocidad de corte v_c aplicación principal	200 m/min
Rompevirutas	G12
Clase	K10
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	WOHX 08T302 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado