


DOHT 11T304 neutro, W79, Clase: BK6425

Datos de pedido

Número de pedido	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Clase de artículo	24T

Descripción

DOHT 11T304 neutro BK6425 Clase: BK6425

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 100 - 180 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	G06
Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	100 - 180 m/min
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado

Aplicación principal	P
Clase	BK6425
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DOHT 11T304 N
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	W79
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado