KOMET

TOGX 090202 neutro, W57, Clase: BK8430

Datos de pedido

Número de pedido	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Clase de artículo	24T

Descripción

TOGX 090202 neutro BK8430 Clase: BK8430
Profundidad de corte a_p: 0,5 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Clase	BK8430
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm

Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TOGX 090202
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W57
Ángulo de desprendimiento	14 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado