

**TOHX 090202 izquierda, W30, Clase: BK6425****Datos de pedido**

Número de pedido	268880 BK6425
GTIN	4047109224902
Clase de artículo	24T

Descripción

TOHX 090202 izquierda BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicación secundaria	M

Rompevirutas	G06
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	BK6425
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TOHX 090202 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W30
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado