

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 175 × 25 × 32, Tipo: SC46****Datos de pedido**

Número de pedido	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aluminio y metales no férricos.

Especificación:

Carburo silicio verde, grado dureza H.

Suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descripción técnica

Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Especificación	Carburo de silicio verde, grado de dureza H
Grado de finura	medio
Tamaño de grano	46
Procedimientos abrasivos	Banco de amolar
Ø interior anillo de reducción	25 mm
Ø interior anillo de reducción	20 mm
Ø interior anillo de reducción	16 mm
Forma	1
Ø de muela D	175 mm
Anchura de muela T	25 mm
Atributo del nombre de producto	175 × 25 × 32
Ø de perforación H	32 mm
Tipo de producto	Muela para esmeriladora