

**Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:
63/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,32 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	54,3 mm
Número de filos Z	8
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	63 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	119 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Refrigeración interior	sí
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Longitud total L_{tot}	40 mm

Ø D ₃	56 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	124 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------