



Extractor de tres brazos con abertura de sujeción preajustable, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	880950 3
GTIN	4021176006876
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Extractores potentes con gran fuerza de apriete y efecto de sujeción excelente. Con la llave de ajuste se adaptan los brazos de apriete simétrico, con marcha suave, a la abertura de sujeción necesaria. La pieza que se ha de extraer se sujeta firmemente por su contorno **mediante arrastre de fuerzas**, de manera que resulta **imposible** que los brazos prensores **se desprendan o se desvíen**.

Sólo para la extracción exterior.

Aplicación:

Para la extracción de rodamientos de bolas, ruedas dentadas, poleas y otras piezas parecidas que se estén especialmente agarrotadas.

Abertura de sujeción exterior: 50 - 200 mm

Prof. de suj. máx.: 165 mm

Potencia: 10 t

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	165 mm
Abertura de sujeción exterior	50 - 200 mm

Potencia	10 t
Cantidad de ganchos	3
Par máximo	250 Nm
Hexágono exterior	24 mm
Peso	3,5 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos