



Alicates de engarce Twistor® 16 para virolas de cable, para sección transversal de conductor: 16mm²



Datos de pedido

Número de pedido	729446 16
GTIN	4003773082729
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Alicates de engarce autoajustables, cabezal engarzador girable libremente 360° con 8 posiciones de encastre. Montaje a presión de virolas de cable Twin posible hasta 2×6 mm².

Apriete paralelo exacto con mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. **Engarce a presión cuadrangular** conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	0,14 - 16 mm ²
Longitud total	200 mm
Tipo de producto	Alicate de engarce