



Amoladora angular GWS, Tipo: 9-125S



Datos de pedido

Número de pedido	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta y manejable con mango de circunferencia estrecha.

- **Potente motor de 900 W para el progreso rápido del trabajo, elevada capacidad de sobrecarga, durabilidad.**
- **Con regulación electrónica de la velocidad, ideal, p. ej., para el mecanizado de acero fino.**

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Consumo de potencia	900 W
Profundidad de corte máxima	34 mm
Quality Dress	GWS 9-125 S
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Ø máximo de muela	125 mm
Particularidad	Control electrónico de la velocidad de giro
Peso	1,9 kg
Bloqueo contra re arranque	sí
Intervalo de revoluciones	2800 - 11000 min ⁻¹

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares