



Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 44mm



Datos de pedido

Número de pedido	116320 44
GTIN	4045197955616
Clase de artículo	12C

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una **evacuación de viruta mejorada**.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	h8
Norma	DIN 345
Longitud total L	359 mm
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,32 mm/rev,
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	144 mm
Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta L _c	210 mm
Ø nominal D _c	44 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Ángulo de punta	118 grados

Mango	Cono Morse
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Ángulo de hélice	20-30 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	25 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		