

Tornillo de banco paralelo LEINEN-JUNIOR, Anchura de mordazas: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	967060 150
GTIN	2050002047471
Clase de artículo	97G

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.

Con apertura hacia atrás. De fundición gris de alta calidad (GG 22) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa.

Apoyo del husillo preciso, husillo totalmente tapado y protegido contra la suciedad. Husillo de marcha suave con rosca trapecial (las mordazas se abren y se cierran con rapidez). Mordazas de sujeción templadas, estriadas / rectificadas, reversibles e intercambiables. Con superficie de yunque grande planeada con fresa. Si se emplea con la placa giratoria n.º 967070 se puede girar 360° y bloquear en cualquier posición mediante el mecanismo de bloqueo.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	280 mm
Peso	40,5 kg
Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás
Material	Fundición gris altamente resistente (GG 22)

Profundidad de sujeción	97 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	25 - 65 mm
Anchura de mordazas	150 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Placa giratoria para tornillo de banco LEINEN-JUNIOR Anchura de mordazas 150 mm	967070 150
Par de mordazas de recambio con tornillos, reversibles estriadas / rectificadas Anchura de mordazas 150 mm	967080 150
Placa de base para tornillo de banco	967330